


Utikač spojke KS3-CN-6

Broj artikla: 531672
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi,
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 4,9 mm |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 387 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 8 g |
| Pneumatski priključak 1 | CN-6 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |