


Utikač spojke KS5-1/2-A

Broj artikla: 531687
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi,
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	13 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.872 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	32,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	255 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2