


# Utikač spojke KSS6-CK-9-S

Broj artikla: 531701  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi, prema ISO 4414, prolazni priključak.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,4 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.274 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	BIA TÜV
Težina proizvoda	64 g
Pneumatski priključak 1	CK-9
Materijal - napomena	RoHS sukladno