


# Filtar od aktivnog ugljena

## MS4N-LFX-1/4-R-Z

Broj artikla: 531765

FESTO

Plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                          | Vrijednost  |
|-----------------------------------|---|
| Veličina                          | 4   |
| Serijski broj                     | MS  |
| Položaj ugradnje                  | okomito +/- 5°  |
| Konstruktivna struktura           | Filtar od aktivnog ugljena                                      |
| Zaštita od ljuštenja              | Plastična zaštitna košara                                       |
| Ulazni tlak 1                     | 0 ... 14 bar  |
| Normalni nazivni protok           | 250 l/min   |
| Pogonski medij                    | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 0,01 µm |
| Klasa korozione otpornosti KBK    | 2   |
| Temperatura ležaja                | -10 ... 60 °C   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu     | 1.7.1 prema DIN ISO 8573-1                                      |
| Temperatura medija                | 5 ... 30 °C   |
| Preostali sadržaj ulja            | 0,003 mg/m <sup>3</sup>   |
| Temperatura okoline               | -10 ... 60 °C   |
| Vrsta pričvršćenja                | s priborom<br>po izboru:<br>Ugradnja vodova                     |
| Pneumatski priključak 1           | NPT1/4-18   |
| Pneumatski priključak 2           | NPT1/4-18   |
| Informacija o materijalu, filter  | Aktivni ugljen  |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev  |
| Informacija o materijalu, ljuska  | PC  |