



# Regulator tlaka

## MS4N-LRB-1/4-D7-VS-AS-Z

Broj artikla: 531785

FESTO

za skupnu montažu, maksimalni izlazni tlak 12 bara, bez manometra, zaporna glava regulatora, priključak P2 na prednjoj strani.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijska	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Funkcija regulatora	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	0,8 ... 14 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni nazivni protok	1.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	222 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja u prednju ploču Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, dio za posluživanje	POM PA
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, membrana	NBR