

Mikrofiltrar MS6N-LFM-1/2-AUV-Z

Broj artikla: 531882

FESTO

Filtar 0,01µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|--|
| Veličina | 6 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 0,01 µm |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,9999 % |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filtar s vlaknima |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Ulazni tlak 1 | 2 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 480 l/min |
| Pogonski medij | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 1 µm |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 1.7.2 prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 820 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/2-14 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/2-14 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, filtar | Borsilikatna vlakna |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | Aluminijska legura za gnječenje |