


Filtar od aktivnog ugljena MS6N-LFX-3/8-R-Z

Broj artikla: 531925

FESTO

Plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, smjer protoka
zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Ulazni tlak 1	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 0,01 µm
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	1.7.1 prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT3/8-18
Pneumatski priključak 2	NPT3/8-18
Informacija o materijalu, filter	Aktivni ugljen
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuška	PC