


Filtar od aktivnog ugljena MS6N-LFX-1/4-U-Z

Broj artikla: 531929

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Ulazni tlak 1	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	700 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 0,01 µm
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	1.7.1 prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Informacija o materijalu, filter	Aktivni ugljen
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	Aluminijska legura za gnječenje