

Razdjelni modul MS4N-FRM-1/4-Z

Broj artikla: 531951

FESTO

Smjer protoka zdesna nalijevo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Pogonski tlak	0 ... 14 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	4.600 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema gore	1.500 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema dolje	1.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	165 g
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 3	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 4	NPT1/4-18
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev