

# Ventil za uspostavu tlaka MS6N-DE-1/4-V230-Z

Broj artikla: 532050

FESTO

električno, za polagano formiranje tlaka, smjer protoka zdesna nalijevo



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Način aktiviranja                   | električno   |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno  |
| Ručno pomoćno aktiviranje           | s uskakanjem<br>s dodiranjem   |
| Konstruktivna struktura             | Sjedište klipa   |
| Vrsta resetiranja                   | mehanička opruga   |
| Vrsta upravljanja                   | predupravljano   |
| Opskrba zrakom upravljanja          | interno  |
| Smjer strujanja                     | nije reverzibilno  |
| Funkcija ventila                    | 2/2  |
| Indikacija sklopnog položaja        | s priborom   |
| Pogonski tlak                       | 4 ... 18 bar   |
| b-vrijednost                        | 0,54   |
| C vrijednost                        | 11,22 l/sbar   |
| Normalni nazivni protok             | 2.700 l/min  |
| Trajanje uključenosti               | 100 %  |
| Parametri svitka                    | 230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA                                       |
| Dozvola                             | c UL - Recognized (OL)   |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plinovi                               |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B2-L   |
| Sigurnost hrane                     | Vidi dodatne informacije   |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C  |
| Mehanička zaštita                   | IP65   |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                    | 680 g  |
| Električni priključak               | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>Utikači<br>prema DIN EN 175301-803<br>četverokutni oblik |
| Prikaz statusa signala              | s priborom   |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:  |
| Pneumatski priključak 1             | 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 2             | 1/4 NPT  |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material seals                      | NBR  |
| Material housing                    | Aluminijski tlačni lijev   |