


Checkbox CHB-C-P

Broj artikla: 532270

FESTO

kompaktna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. promjer dijelova	25 mm
Funkcija brojanja	da
Mehanička zaštita	IP64
Priključak za kodirnik	prema specifikaciji RS 485
Širina	60 mm
Visina	260 mm
Duljina	150 mm
Maks. duljina dijelova	Ovisno o brzini trake i tražene rezolucije
Min. promjer dijelova	0,5 mm
Min. duljina dijelova	1 mm
Izlazi	Dio dobar i ispravno orijentiran Dio dobar, ali pogrešno orijentiran Dio pogrešan Upravljanje dobavnim uređajem Upravljanje trakom / pogonski spremno Dojava statusa "Upozorenje" Izlaz greške Dostignuto stanje brojila PLC_Power
Ulazi	Senzor uspora 1 Senzor uspora 2 Camera - Enable Vanjska greška Counter Reset Vanjski start Vanjski senzor Blokada tipke Type Select 0 Type Select 1 Vanjsko učenje
Maks. broj različitih orijentiranja po memoriji tipova	8
Maks. broj memorija tipova	4
Predizbor količine	Software CheckKon
Opseg brojanja	1 - 2 Mrd.
Osigurač interni	8 A rastalni osigurač
Elektronsko ograničenje izlaza	700 mA
Maks. ukupna struja na priključku PLC	1 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod neopterećenih izlaza	750 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 15 %
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Uvjeti okoline	suhu Zaslanjanje od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Rezolucija kamere	6/100 mm
Vrijeme osvjetljenja	128 ... 1.024 μ s
Sučelje dijagnosticiranja	RS232 sučelje 115 Kbaud Utičnica M12x1 4-polno