

Kombinacija finih filtara LFMBA-1-D-MAXI-DA


Broj artikla: 532872

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Uložak filtra 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom, diferencijalnim pokazom tlaka, ručni ispust kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Seriya	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filter s vlaknima
Maks. količina kondenzata	80 ml
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.362 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC