


Uložak mikrofiltra MS6-LFM-A

Broj artikla: 532909

FESTO

za seriju MS. Finoća filtra 0,01 µm.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Zasnovano na normi	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serijski broj	MS
Finoća filtra	0,01 µm
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	135 l/min
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni plinovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Fractional efficiency (0.1 - 0.5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
MPPS filter efficiency	99,95 %
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³