


# Motorska prirubnica EAMF-A-64A/C-80G

Broj artikla: 533139

FESTO

za elektromehanički pogon s koračnim motorom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Cod sučelja, Motor in	80G
Kod sučelja, kućište spojke	64A 64C
Materijal - napomena	RoHS sukladno