

Utisni L-okov QBL-3/8-1/2-U-M

Broj dijela: 533244

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 0,394 in |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Premaz |
| Konstrukcija | L oblik |
| Veličina spremnika | 5 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija | vidi potvrdu |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1185 oz |
| Vrsta montaže | Vanjski šesterokut SW19 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj R3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 1/2 " " |
| Temperatura okoline Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Prsten za otpuštanje u boji | Siva |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Materijal za brtvljenje navoja | NBR |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal segmenta objumice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |