

Elektronski modul VMPA1-FB-EMS-8

Broj artikla: 533360

FESTO

za ventilski blok MPA-S s Feldbus priključkom za 8 ventilskih svitaka,
standard



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Dijagnoza | Podnapon, ventili |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 4 |
| Maksimalni broj ventilskih zavojnica | 8 |
| Vlastita primljena struja kod napona pod teretom | 3 mA |
| Vlastita primljena struja kod pogonskog napona | 8 mA |
| Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku | 58 mA do 24 ms |
| Nazivna struja kod smanjivanja struje | 9 mA nakon 24 ms |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 20 g |
| Material housing | POM |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |