

Spiralna plastična savitljiva cijev PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Broj artikla: 533464

FESTO

visoko fleksibilno, tkaninom ojačano, u velikoj mjeri otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	4,8 m
Vanjski promjer	9,5 mm
Duljina bloka	1,165 m
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	50 mm
Unutarnji promjer	6,4 mm
Promjer namatanja	42 mm
Broj zavoja	50
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Težina proizvoda	340 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G1/4
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Mjed poniklano
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)