

Spiralna plastična savitljiva cijev PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Broj artikla: 533467

FESTO

visoko fleksibilno, tkaninom ojačano, u velikoj mjeri otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	6 m
Vanjski promjer	11,7 mm
Duljina bloka	1,312 m
Radius savijanja, mjerodavan za protok	65 mm
Unutarnji promjer	7,9 mm
Promjer namatanja	51 mm
Broj zavoja	53
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 13 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Težina proizvoda	560 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G3/8
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Mjed poniklano
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)