

Spojna matica MCK-PK-4-KD

Broj dijela: 533673

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Unutarnji navoj M10x1
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 6 mm za utičnu nazuvicu iznutra Ø 4 mm sa preklopnom maticom
Materijal spojne matice	Nickel-plated wrought aluminium alloy
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS