


# Motorska jedinica MTR-DCI-52

Broj artikla: 533748  
Proizvod u napuštanju

FESTO



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Kontroler vrste pogona	PWM-MOSFET-izlazni stupanj
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Davač položaja rotora	Inkrementalni enkoder
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	optički
Zaštitna funkcija	I <sup>2</sup> t nadzor Nadzor temperature Nadzor struje Otkrivanje ispada napona Nadzor greške povlačenja Softver za prepoznavanje krajnjeg položaja
Nadzor temperature	Silicij apsolutni senzor topline Isklapanje kod prevelike temperature
Maks. brzina vrtnje	3.000 1/min
Nazivna brzina vrtnje	3.000 1/min
Klasa zaštite izolacije	F
Nazivna snaga motora	122,4 W
Nazivni napon DC	24 V
Nazivna struja, motor	5 A
Sučelje za parametriranje	RS232 (9600 Baud)
Vršna struja	7,7 A
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na uvrtnje stegnuto
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom