

Motorska jedinica MTR-DCI-62

Broj artikla: 533754

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Kontroler vrste pogona	PWM-MOSFET-izlazni stupanj
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Davač položaja rotora	Inkrementalni enkoder
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	optički
Zaštitna funkcija	I ² t nadzor Nadzor temperature Nadzor struje Otkrivanje ispada napona Nadzor greške povlačenja Softver za prepoznavanje krajnjeg položaja
Nadzor temperature	Silicij apsolutni senzor topline Isklapanje kod prevelike temperature
Maks. brzina vrtnje	3.400 1/min
Nazivna brzina vrtnje	3.400 1/min
Klasa zaštite izolacije	F
Nazivna snaga motora	316,8 W
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	6,19 A
Sučelje za parametrisanje	RS232 (9600 Baud)
Vršna struja	20 A
Dozvoljena kolebanja napona	-10 % / +5 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na uvrtnje stegnuto
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom