


Utični priključak QS-F-G3/8-12-I

Broj artikla: 533932

FESTO

Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	10,3 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Dopuštenje za prehrambene artikle	FDA
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	25 Nm
Težina proizvoda	34,3 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 12 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed kromirano i poniklano
Informacija o materijalu, brtva navoja	FPM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	FPM