

Plastična savitljiva cijev

PUN-E-8x1-SI-400

Broj artikla: 534174

FESTO

prikladno za QS utične priključke, vrlo fleksibilno, otporno na hidrolizu, mikronski stabilno, nije dozvoljeno u proizvodnji prehrambenih artikala.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	50 mm
Unutarnji promjer	6 mm
Min. radijus savijanja	23 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-35 ... 50 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,026 kg/m
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)