

Filtar-regulator LFR-M7-D-7-5M-MICRO-H-B

FESTO


Broj artikla: 534185

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključni navoj u kućištu, s manometrom, poluautomatski ispusť kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napušćanju. Isporućuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnićki podaci

Svojstvo	Vrijednost
Velićina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom
Maks. kolićina kondenzata	3 cm ³
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzraćivanjem
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Podrućje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	280 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa ćistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	104 g
Vrsta prićvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnjećenje
Material bowl	PC