


# Kuglasta slavina VAPB-1/2-F-40-F03

Broj artikla: 534304

FESTO

Mjedena izvedba.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1/2
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F03
Nazivni promjer DN	15
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	40
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	5 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3,5 Nm
Zasnovano na normi	ISO 5211
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Protok Kv	17 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklano
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Mjed tvrdo kromirano
Broj materijala kugle	2.0401 CW614N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	400 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju