

Priključna ploča CDSV5.0-AS-1/8

Broj artikla: 534434

FESTO

za pojedinačni ventil CDSV, prikladno za prehrambenu industriju)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Mehanička zaštita	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	690 g
Električni priključak	Kabel
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Priključak, otvor za disanje	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M5
Priključak, upravljački zrak 12	M5
Priključak, upravljački zrak 14	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno