


Prigradnja krajnjeg tipkala DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Broj artikla: 534471

FESTO

za zakretne pogone s montažnim sučeljem prema VDI/VDE 3845.
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE s
veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE s veličinama 1 do 2,
odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo s adapterom DAPZ-SBZ-....



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	8 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Princip mjerenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	da
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Napon izolacije	50 V
Maks. izlazna struja	200 mA
Uklopni izlaz	PNP
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka utično
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PC
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA