


Prigradnja krajnjeg tipkala DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Broj artikla: 534473

FESTO

za zakretne pogone s montažnim sučeljem prema VDI/VDE 3845.
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE s
veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE s veličinama 1 do 2,
odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo s adapterom DAPZ-SBZ-....



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	uglast
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	da
Feldbus sučelje	AS-sučelje: plosnati kabel-utikač
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Princip mjerenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Napon izolacije	50 V
Nazivni pogonski napon DC	30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Uputa o Feldbus sučelju	AS-Interface
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PC
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA