

Kutija graničnih prekidača DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Broj dijela: 534474

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dopušteni promjer kabela	7 mm...13 mm
Na temelju norme	EN 60947-5-1 VDI / VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	okruglo
Položaj montaže	po želji
Snaga kratkog spoja	ne
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Princip mjerenja	mehanički / električni
Indikator položaja prekidača	da
Područje pogonskog napona AC	4 V...250 V
Područje pogonskog napona DC	4 V...250 V
Intrinzična potrošnja energije pri radnom naponu	1 mA...5000 A
Izolacijski napon	250 V
Maksimalna izlazna struja	5000 mA
Minimalna struja opterećenja	1 mA pri 4 V / DC
Otpor prenapona	2.5 kV
Stupanj onečišćenja	3
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Električni priključak	Vijčani terminal
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za pokrivanje kućišta	PC
Osnovni materijal kućišta	ABS + PC
Materijal nosač	ABS + PC