


Prigradnja krajnjeg tipkala DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Broj artikla: 534476
Proizvod u napuštanju

FESTO

za zakretne pogone s montažnim sučeljem prema VDI/VDE 3845.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	7 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	ne
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Zaštita od zamjene polova	ne
Princip mjerenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	da
Napon izolacije	25 V
Maks. ulazna snaga	34 mW
Maks. ulazni napon	16 V
Maks. ulazna struja	25 mA
Nazivni pogonski napon DC	8 V
Uklopni izlaz	NAMUR
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Stupanj onečišćenja	3
ATEX kategorija plina	II 2G X
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Vjerojatnost grešaka po satu u [1/h].	1,07E-07
PFD (Vjerojatnost greške na zahtjev)	4,69E-04
Sklopna struja prigušena	≤ 1 mA
Sklopna struja neprigušena	≥ 3 mA
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC