

# Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLA-1/8-QB-5/16-U

Broj dijela: 534659

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	QB-5/16
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti s vanjskim navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	8,37 cfm
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	6,43 cfm...8,55 cfm
Temperatura okoline	32 °F...140 °F
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-13,8 psi...116 psi
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	13,5 cfm
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	13,5 cfm...14 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	32 °F...140 °F
Maksimalni moment zatezanja	5,2 ft-lbf
Težina proizvoda	619 oz
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing poniklane
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR

<b>Svojstvo</b>	<b>Vrijednost</b>
Materijal banjo vijaka	Mjed poniklane
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za narebranu glavu	Mjed poniklane
Materijal za regulacijski vijak	Mesing poniklane
Materijal za zakretni spoj	PBT ojačan