


Spremnik zraka CRVZS-20

Broj dijela: 534845

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	20 l
Položaj montaže	Kondenzat se odvodi prema dolje
Odgovara normi	AD 2000
Radni tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Odobrenje	TÜV
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	to UK Pressure Equipment Regulations
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] dušik
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...100 °C
Temperatura okoline	-10 °C...100 °C
Maksimalni moment zatezanja priključnog navoja	130 Nm
Maksimalni moment zatezanja za odvod kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	10208 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za odvod kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal rezervoara komprimiranog zraka	visokolegirani nehrđajući čelik