

# Filtar-regulator MS12N-LFR

Broj artikla: 535025

FESTO

S NPT navojem



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Serijska	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom Okretni gumb s integriranom bravom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom
Pokaz tlaka	s manometrom
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje