

Plastična savitljiva cijev PUN-E-12x1,6-BL

Broj artikla: 535329

FESTO

prikladno za QS utične priključke, vrlo fleksibilno, otporno na hidrolizu, mikronski stabilno, dozvoljeno u proizvodnji prehrambenih artikala.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	80 mm
Unutarnji promjer	8,8 mm
Min. radijus savijanja	36 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Dopuštenje za prehrambene artikle	FDA 2002/72/EG
Temperatura okoline	-35 ... 50 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,069 kg/m
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)