

Filtar MS4N-LF-1/4-CUV-Z

Broj artikla: 535689

FESTO

Filtar 5 µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.300 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	3.7.- prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	349 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filter	PE
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni ljev
Informacija o materijalu, ljuska	Aluminijski tlačni ljev
Informacija o materijalu, okno za gledanje	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PA