


Filtar od aktivnog ugljena MS4-LFX-1/4-U-Z

Broj artikla: 535783

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 4 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Filtar od aktivnog ugljena |
| Zaštita od ljuštenja | integrirano kao metalna zdjelica |
| Pogonski tlak | 0 ... 14 bar |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 360 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura medija | 5 ... 30 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,003 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, filter | Aktivni ugljen |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuška | Aluminijski tlačni lijev Aluminijska legura za gnječanje |
| Informacija o materijalu, okno za gledanje | PA |