


Ventilski blok CPA10-ASI-VI

Broj artikla: 535847

FESTO

Tip 12, rešetka 10 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan 2x3/2 zatvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren, monostabilan 5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	300 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	AS-Interface
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Maks. broj tlačnih zona	4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Širina	10 mm
Mehanička zaštita	IP65
Mjera rastera	10 mm
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	12
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Indikacija uklopnog položaja	LED
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C