

Filtar od aktivnog ugljena MS4N-LFX-1/8-U

Broj artikla: 536717

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 4 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Filtar od aktivnog ugljena |
| Zaštita od ljuštenja | integrirano kao metalna zdjelica |
| Pogonski tlak | 0 ... 14 bar |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 360 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura medija | 5 ... 30 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,003 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/8 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material filter | Aktivni ugljen |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material bowl | Aluminijski tlačni lijev Aluminijska legura za gnječenje |
| Material screen | PA |