



Mikrofiltrar MS6-LFM-1/4-ARV-DA

Broj artikla: 536875

FESTO

Filtar 0,01µm, plastična zdjelica s plastičnom košarom, automatski ispusit kondenzata, s indikacijom diferencijalnog tlaka, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 0,01 µm |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,9999 % |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filtar s vlaknima |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Indikacija diferencijalnog tlaka | Optički pokaz |
| Pogonski tlak | 2 ... 12 bar |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 900 l/min |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka | 135 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 600 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, filter | Borsilikatna vlakna |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | PC |