


Sub-base-SET MS12-AQV

Broj artikla: 537141

FESTO

serije MS s NPT navojem



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 12 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski medij | Klasa kvalitete zraka 5:7:- prema DIN ISO 8573-1 |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.300 g |
| Pneumatski priključak 1 | 1 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1 1/2 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Aluminijski tlačni lijev |
| Material seals | NBR |