


# Pripremak prihvatnih čeljusti BUB-HGPT-50-

Broj artikla: 537203

FESTO

[odgovara za T-utorske prihvatnice HGPT-...](#)



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost                                |
|---|---|
| Veličina                                | 50  |
| Položaj ugradnje                        | proizvoljno                               |
| Klasa korozione otpornosti KBK          | 2   |
| Temperatura okoline                     | 5 ... 60 °C                               |
| Težina proizvoda po prihvatnoj čeljusti | 638 g                                     |
| Vrsta pričvršćenja                      | s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom |
| Materijal - napomena                    | Bez bakra i PTFE                          |
| Informacija o materijalu, pripremak     | Aluminijska legura za gnječenje           |