

# Mikrofiltrar MS4-LFM-1/8-AUV-DA

Broj artikla: 537213

FESTO

Filtar 0,01µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, s indikacijom diferencijalnog tlaka, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa korozivne otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	350 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filter	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuštica	Aluminijski tlačni lijev Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PA