

# Pripremak prihvatnih čeljusti BUB-HGPL-40

Broj artikla: 537318

FESTO

odgovara za dugohodne prihvatnice HGPL i HGPLE.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda po prihvatnoj čeljusti	720 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material unmachined part	Aluminijska legura za gnječenje