



Mini zasun SLTE-10-80-LS-G04

Broj artikla: 537449
Proizvod u napuštanju

FESTO

Elektromehanička linearna osovina s vretenom s kliznim navojem.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Radni hod | 80 mm |
| Veličina | 10 |
| Povratna zračnost | < 100 µm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Elektromehanička linearna osovina S vodećim navojem |
| Vrsta motora | DC servomotor |
| Referenciranje | Fiksni graničnik - blok pozitivan Fiksni graničnik - blok negativan Referentna sklopka |
| Vreteno-tip | Vodeći vijak |
| Min. brzina vožnje | 2 mm/s |
| Točnost ponavljanja | ±100,000 µm |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Razina zvučnog tlaka | < 50 dB(A) |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | 0 ... 40 °C |
| Dozvola | RCM Mark |
| Maks. moment Mx | 4,3 Nm |
| Maks. moment My | 4,3 Nm |
| Maks. moment Mz | 1,5 Nm |
| Pokretna masa | 235 g |
| Težina proizvoda | 737 g |
| Izlaz sučelja enkodera, svojstva | 512 ppr |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem |
| Material of moment compensator | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Material of guide | Čelik za poboljšanje |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Material piston rod | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Material motor housing | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Material slide | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |