


# Priključna ploča VABS-B6-PB-Q

Broj artikla: 537519

FESTO

za vanjski upravljački pomoćni zrak.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost                          |
|---|-------------------------------------|
| Mjera rastera                               | 21 mm                               |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 2                                   |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 2 Nm                                |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža        | 3 Nm                                |
| Težina proizvoda                            | 22 g                                |
| Priključak, upravljački zrak 12             | M5                                  |
| Priključak, upravljački zrak 14             | M5                                  |
| Pneumatski priključak 1                     | za 18 mm cartridge                  |
| Pneumatski priključak 3                     | G1/4                                |
| Materijal - napomena                        | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, priključna ploča  | PA ojačan                           |