

Čep QSPC18

Broj artikla: 537533

FESTO

za zatvaranje priključnih mjesta na ventilima ili pokrivnoj ploči.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,9 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	5 g
Pneumatski priključak 1	Cartridge 18 mm
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, čep	PA ojačano
Informacija o materijalu, razdvojni element	Čelik
Informacija o materijalu, O-prsten	NBR