


Priključna letva VABM-B6-E-G12-8-M1

Broj artikla: 537620

FESTO

za magnetni ventil VUVB s Multipol priključkom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|-------------------------------------|
| Mjera rastera | 21 mm |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom | 1,5 Nm |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 2 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 5 Nm |
| Težina proizvoda | 1.150 g |
| Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/2 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, priključna letva | Aluminijska legura za gnječenje |