



Filtar-regulator LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H

Broj artikla: 537645
Proizvod u napuštanju

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, bez manometra, finoća filtra 40 µ.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Širina	44 mm
Seriya	DB
Osíuranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 1.200 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s prolaznim provrtom s kutnikom za držanje po izboru:
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA ojačan
Material bowl	PC