



# Pripremna grupa FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Broj artikla: 537658  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Kombinacija filtera - regulatora tlaka - zauljivača, maksimalni izlazni tlak 7 bara, filter 5 µm. S manometrom i direktno upravljanim regulatorom tlaka.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2027. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Širina	88 mm
Serija	DB
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filter-regulator-zauljivač
Finoća filtra	5 µm
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni nazivni protok	>= 550 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi
Odobrena ulja	Festo specijalno ulje u posudi od 1 litre Oznaka za naručivanje: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Područje viskoziteta 32mm <sup>2</sup> /s kod 40°C ISO-klasa VG 32 prema ISO 3448
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s prolaznim provrtom s kutnikom za držanje po izboru:
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA ojačan
Material bowl	PC