



Pripremna grupa FRC-1/8-DB-7-5M-MINI

Broj artikla: 537659

FESTO

Kombinacija filter - regulator tlaka - zauljivač, maksimalni izlazni tlak 7 bara, filter 5 µm. S manometrom i direktno upravljanim regulatorom tlaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Širina	88 mm
Seriya	DB
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filter-regulator-zauljivač
Finoća filtra	5 µm
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi
Odobrena ulja	Festo specijalno ulje u posudi od 1 litre Oznaka za naručivanje: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Područje viskoziteta 32mm ² /s kod 40°C ISO-klasa VG 32 prema ISO 3448
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s prolaznim provrtom s kutnikom za držanje
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, okretni gumb	POM
Informacija o materijalu, filter	PE
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Informacija o materijalu, ljuska	PC